



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Zestaw artroskopowy AESCULAP (Rekondukcjonowany (używany))**

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **W skład zestawu wchodzi:**
- **Monitor NEOVO Model X-19AV,**
- **Nagrywarka DVD SONY Model RDR-AT200,**
  - Rekorder DVD z twardym dyskiem o pojemności: 250 GB,
  - **Format zapisu:** -R (Video) , -R (VR) , +R , -RW , +RW , -R (Video) DL (dwuwarstwowa) , -R (VR) DL (dwuwarstwowa) , +R DL (dwuwarstwowa) , -RW DL (dwuwarstwowa) , +RW DL (dwuwarstwowa),
  - Tuner analogowej telewizji naziemnej: PAL-B/G, D/K, I, SECAM-L, SECAM-D/K,
  - **Wejścia:**
    - Kompozytowy sygnał wideo 1 x przednie,
    - S-Video 1 x przednie,
    - Wejście audio (L/P) 1 x przednie,
    - Wejście i.LINK™ (DV) 1 x przednie,
  - **Wejście nagrywania RGB (LINE1 SCART),**
  - **USB typu A** 1 x przednie (kamera HDD, aparat cyfrowy, pamięć flash, twardy dysk),
  - **USB typu B** zgodne z PictBridge 1 x przednie,
- **Pompa Aesculap ProMIS Line Fluid 2 Model: PG-030,**
  - Max. Moc sflukiwania i ssania 500mmHg,
  - Max. przepływ 1000 ml / min,
- **Insuflator CO2 Aesculap Flow 25 Model: PG-060,**
- **Moduł sterowania kamerą Aesculap CCD-CAMERA Model PV-280,**
  - Moduł CCD,
  - Procesor kamery endoskopowej przystosowany do endoskopów sztywnych,
  - Kontrola balansu bieli,
  - Funkcja „małego zakresu obrazu”,
  - Foliowany panel sterowania,
- **Kamera Aesculap Model: PV121S,**
- **Źródło światła AESCULAP Model VIDEOLIGHT 400 OP 926:**
  - Używane, stan techniczny bardzo dobry,
  - Produkcji niemieckiej,
  - Przystosowane do endoskopów sztywnych,
  - Światło halogenowe,
  - Zasilanie: 230 V,
  - Częstotliwość 50-60 Hz,
  - Moc: 600 VA
  - **Źarówki:**
    - Metalohalogenkowe 250 W- oświetlenie właściwe,
    - Halogenowa 250 W - oświetlenie awaryjne,
  - Temperatura barwowa: 54000K,
  - Sześciostopniowa regulacja natężenia światła,
  - Wyposażone w uchwyt do przenoszenia,
  - Foliowany panel sterowania,
  - Gabaryty: 35 x 30 x 32,5 cm,
- **Powershaver SL Karl Storz, (bez akcesoriów możliwość zakupu używanych z rynku wtórnego),**
- **Wózek endoskopowy SPOINA,**
  - Używany, stan techniczny bardzo dobry,
  - Produkcji polskiej,
  - Mobilny na kółkach 2 z hamulcem,
  - Posiada 4 półki,
  - Uchwyt do głowy kamery,
  - Zamykana szafka na klucz,
  - Miejsce na butle z gazem,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

