



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Zestaw artroskopowy AESCULAP (Rekondukcjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **W skład zestawu wchodzi:**
- **Monitor NEOVO Model X-19AV,**
- **Nagrywarka DVD SONY Model RDR-AT200,**
 - Rekorder DVD z twardym dyskiem o pojemności: 250 GB,
 - **Format zapisu:** -R (Video) , -R (VR) , +R , -RW , +RW , -R (Video) DL (dwuwarstwowa) , -R (VR) DL (dwuwarstwowa) , +R DL (dwuwarstwowa) , -RW DL (dwuwarstwowa) , +RW DL (dwuwarstwowa),
 - Tuner analogowej telewizji naziemnej: PAL-B/G, D/K, I, SECAM-L, SECAM-D/K,
 - **Wejścia:**
 - Kompozytowy sygnał wideo 1 x przednie,
 - S-Video 1 x przednie,
 - Wejście audio (L/P) 1 x przednie,
 - Wejście i.LINK™ (DV) 1 x przednie,
 - **Wejście nagrywania RGB (LINE1 SCART),**
 - **USB typu A** 1 x przednie (kamera HDD, aparat cyfrowy, pamięć flash, twardy dysk),
 - **USB typu B** zgodne z PictBridge 1 x przednie,
- **Pompa Aesculap ProMIS Line Fluid 2 Model: PG-030,**
 - Max. Moc sflukiwania i ssania 500mmHg,
 - Max. przepływ 1000 ml / min,
- **Insuflator CO2 Aesculap Flow 25 Model: PG-060,**
- **Moduł sterowania kamerą Aesculap CCD-CAMERA Model PV-280,**
 - Moduł CCD,
 - Procesor kamery endoskopowej przystosowany do endoskopów sztywnych,
 - Kontrola balansu bieli,
 - Funkcja „małego zakresu obrazu”,
 - Foliowany panel sterowania,
- **Kamera Aesculap Model: PV121S,**
- **Źródło światła AESCULAP Model VIDEOLIGHT 400 OP 926:**
 - Używane, stan techniczny bardzo dobry,
 - Produkcji niemieckiej,
 - Przystosowane do endoskopów sztywnych,
 - Światło halogenowe,
 - Zasilanie: 230 V,
 - Częstotliwość 50-60 Hz,
 - Moc: 600 VA
 - **Źarówki:**
 - Metalohalogenkowe 250 W- oświetlenie właściwe,
 - Halogenowa 250 W - oświetlenie awaryjne,
 - Temperatura barwowa: 54000K,
 - Sześciostopniowa regulacja natężenia światła,
 - Wyposażone w uchwyt do przenoszenia,
 - Foliowany panel sterowania,
 - Gabaryty: 35 x 30 x 32,5 cm,
- **Powershaver SL Karl Storz, (bez akcesoriów możliwość zakupu używanych z rynku wtórnego),**
- **Wózek endoskopowy SPOINA,**
 - Używany, stan techniczny bardzo dobry,
 - Produkcji polskiej,
 - Mobilny na kółkach 2 z hamulcem,
 - Posiada 4 półki,
 - Uchwyt do głowy kamery,
 - Zamykana szafka na klucz,
 - Miejsce na butle z gazem,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

