



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Pompa infuzyjna NOUVAG DP 30 LipoPlus Vario (Produkt nowy)**

- Nowa,
- Produkcji szwajcarskiej,
- DP 30 to uniwersalna pompa używana do znieczulenia tumescencyjnego, w procedurach endowaskularnych, liposukcji i innych,
- Pompa DP 30 ma szerokie pole do zastosowania, wszędzie tam, gdzie potrzebne jest precyzyjne, a zarazem szybkie podanie płynów. Zaprojektowano ją tak, aby z łatwością można było dostosować jej parametry do zabiegu,
- Procentową ilość infiltracji kontroluje się za pomocą potencjometru obrotowego i pedału nożnego (aż do 27 l/min),
- Pedał Vario umożliwia stopniowe, w miarę nacisku na pedał zwiększanie prędkości do parametru ograniczonego ustawieniem na panelu sterującym. Podobnie zmniejszanie w miarę odpuszczania pedału.
- **Zalety pompy infuzyjnej DP 30 LipoPlus:**
  - Najlepszy stosunek ceny do wydajności,
  - Łatwa obsługa przy niewielkich nakładach na konserwację,
  - Oszczędność czasu w porównaniu z czasochłonnym wtryskiem tradycyjnej infiltracji,
  - Bezstopniowa i precyzyjna regulacja wydajności infiltracji,
  - Niezawodna i sprawdzona technologia,
  - Ergonomiczna obudowa - najlżejsza i najmniejsza obudowa w swojej klasie oraz proste do czyszczenia powierzchnie,
  - Zintegrowany pojemnik na płyn - standardowa butelka roztworu do infiltracji jest wygodnie zawieszana na mocowaniu wtykowym.
  - Łatwa konfiguracja rury - szeroko otwierany przedział ułatwiający ustawienie rury,
  - Niski poziom hałasu napędu pompy - rurka infuzyjna jest łatwa do zintegrowania, a pompa wewnętrzna pracuje na niskim poziomie hałasu,
    - Dostęp do pompy z przodu - dostęp do pompy za pomocą tylko jednej ręki następuje po naciśnięciu przycisku obok wyświetlacza, a więc bez niezamierzonego ruchu urządzenia,
    - Dokładna wydajność pompy - powtarzalna wydajność infiltracji dzięki skalowanemu regulatorowi,
- **Wyposażenie standardowe:**
  - Jednostka sterująca,
  - Zestaw przewodów,
  - Przewód zasilający,
  - Przełącznik nożny Vario,
- Dane techniczne:
  - Przepływ cieczy do 27 l/min,
  - Pobór energii 40 VA,
  - Zasilanie 115/230 V, 50-60 Hz,
  - Maksymalne ciśnienie 2 bar,
  - Wymiary 260 x 250 x 110 mm,
  - Masa netto 2,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

