



### Tester widzenia RODENSTOCK R 7 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50-60 Hz,
- Moc: 15 W,
- Przeznaczony m.in. do badań operatorów maszyn, elektryków itp.
- Przystosowany do wszelkiego rodzaju opravek okularowych,
- Regulacja kąta pochylenia,
- Regulacja przesłony lewe/prawe oko, obuoczne,
- 5 rodzajów testów stereoskopowych,
- Okular: 0, +1.0 D
- Regulacja odległości: 40cm, 55 cm,
- Gabaryty urządzenia: 18 x 39 x 30/45 cm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- **Gwarancja:**
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

