



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Monitor medyczny NEOVO X 22 E (Produkt nowy)

- Nowy,
- X-22E to wytrzymały wyświetlacz 22", doskonały dla środowisk, gdzie ważna jest przestrzeń. W miejscach publicznych o dużym natężeniu ruchu, szkło optyczne NeoV™ Glass zabezpiecza wyświetlacz przed przypadkowym uszkodzeniem. Atrakcyjna metalowa obudowa zapewnia wytrzymałość i trwałość, co umożliwia bezpieczny montaż w dowolnym miejscu. Z wbudowaną obsługą video i wieloma opcjami wejścia, uniwersalny X-22E zapewnia szeroki wachlarz możliwości dla każdego środowiska. W nowym modelu zastosowano możliwość wyboru krzywych gamma,
- **Cechy i zalety monitora NEOVO X 22 E:**
  - Podświetlenie w technologii LED i rozdzielczości 1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1024 x 768,
  - Technologia panelu VA zapewnia dokładne kolory i oferuje wysoki współczynnik kontrastu z szerokimi kątami widzenia,
  - Technologia Anti-Burn-in™ zapobiega powstawaniu zjawy na obrazie,
  - Szkło optyczne NeoV™ i metalowa obudowa zapewniają doskonałą łatwość czyszczenia i ochronę,
  - Wyraźny dynamiczny współczynnik kontrastu 20 000 000:1,
  - Funkcje PiP/PbP umożliwiają jednoczesne oglądanie obrazu z wielu źródeł,
  - Korekcja gamma dla poprawy wyrazistości i jakości kolorów,
  - Wzmocnienie obrazu, bez przepłotu / Redukcja szumów,
  - Flicker-free display – Technologia wyświetlania bez migotania zmniejsza zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania,
  - Czujnik EcoSmart wykrywa warunki oświetlenia otoczenia i automatycznie dostosuje poziom jasności,
  - Wszechstronna łączność: DisplayPort, HDMI, DVI, VGA,
  - Wbudowane głośniki,
  - Wysokiej jakości panel zapewniający wysoką niezawodność i długą żywotność produktu,
  - Zestaw do montażu na ścianie w standardzie VESA,
  - Dostępne kolory: czarny, biały,
  - Zaprojektowany i opracowany do ciągłej pracy 24/7,
- **Dane techniczne:**
  - **Matryca:**
    - Typ panelu: LED-Backlit TFT LCD (VA Technology),
    - Przekątna: 21,5",
    - Max. Rozdzielczość: FHD 1920 x 1080,
    - Plamka: 0.248 mm,
    - Jasność: 250 cd/m<sup>2</sup>,
    - Współczynnik kontrastu 20 000 000:1 (DCR),
    - Kąty widzenia (Poz/Pio): 178°/178°,
    - Paleta barw: 16.7 M,
    - Czas reakcji: 5 ms,
    - Obróbka powierzchniowa: Możliwość dostosowania wysokiej rozdzielczości, powłoka przeciwoodblaskowa (zamglenie 25%), twardość 3H Powłoka,
  - **Częstotliwość (Poz/Pio):**
    - Pozioma: 24 kHz – 83 kHz,
    - Pionowa: 50 Hz – 75 Hz,
  - **Wejścia:**
    - VGA: 15-Pin D-Sub x 1,
    - DVI: 24-Pin DVI-D x 1,
    - HDMI: 1,4 x 1,
    - DisplayPort: DisplayPort x 1,
  - **Audio:**
    - Wejście: Stereo Audio Jack (3.5 mm),
    - Głośniki: 2W X 2,
  - **Zasilanie:**
    - Zasilacz: Zewnętrzny,
    - Prąd: DC 12V, 3,33 A,
    - Pobór energii:
      - Pobór mocy: 16W (włączony),
      - Tryb uśpienia: < 0,3W,
      - Wyłączony: < 0,2W,
  - **Filtr optyczny NeoV™:**
    - Grubość: 3.0 mm (0.12"),
    - Współczynnik odbicia: < 1%,
    - Współczynnik przeźroczystości: > 97%,
    - Twardość powierzchni: 9H,
  - **Warunki Pracy:**
    - Temperatura: 0°C-40°C (32°F-104°F),
    - Wilgotność: 10%~90% (bez kondensacji),
  - **Warunki Przechowywania:**
    - Temperatura: -20°C-60°C (-4°F-140°F),
    - Wilgotność: 5%~95% (bez kondensacji),
  - **Montaż:**
    - VESA FPMPL: Tak (100 x 100 mm & 75 x 75 mm),
  - **Stojak:**
    - Przechył: 0° to 15°,
  - **Bezpieczeństwo:**
    - Gniazdo bezp. Kensington™: Tak,
  - **Wymiary:**
    - Produkt z podstawą (szer. x wys. x gł.): 513.2 x 368.5 x 155.0 mm (20.2" x 14.5" x 6.1"),
    - Produkt bez podstawy (szer. x wys. x gł.): 513.2 x 324.3 x 56.2 mm (20.2" x 12.8" x 2.2"),
    - Opakowanie (szer. x wys. x gł.): 614.0 x 477.0 x 204.0 mm (24.2" x 18.8" x 8.0"),
  - **Waga:**
    - Monitora bez podstawy: 6.2 kg (13.7 lb),
    - Monitora z podstawą: 6.7 kg (14.7 lb),
    - Monitora z opakowaniem: 8.8 kg (19.4 lb),
  - **Zgodność z przepisami:**
    - Deklaracje i dyrektywy: CB, CE, WEEE, RoHS, REACH, EAC,
    - Certyfikaty zasilaczy: Delta /ADP-40DD-B: CE, cUL/UL, RCM, WEEE, KCC, BSMI, EAC,
  - **Akcesoria:**
    - Dostarczane z monitorem; zasilacz, przewód zasilający, kabel VGA, kabel audio, skrócona instrukcja obsługi, karta gwarancyjna,
    - Akcesoria opcjonalne **(za dopłatą):**
      - Uchwyt stołowy: DMC-01, DMC-02D, DMS-01D, DMS-01Q, ES-02,
      - Uchwyt sufitowy (tylko w poziomie): CMP-01 + WMK-03,
      - Uchwyty ścienne (tylko w poziomie): WMA-01, WMK-01, WMK-03, PMK-01,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 36 miesięcy,

