



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Destylarka Tecno-Gaz (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji włoskiej,
- Jest to prosty, bezpieczny i racjonalny system, który zapewnia wysokiej jakości wodę destylowaną (dzięki gotowaniu z wymuszoną rekondensacją),
- Korzystanie z Distiller pozwoli uniknąć zakupu i przechowywanie uciążliwych beczek z wodą,
- Destylator jest dostarczany w komplecie z akcesoriami(filtrami i innym wyposażeniem),
- **Dane techniczne:**
 - Zasilanie: 230 V, 50 - 60 Hz,
 - Zużycie energii elektrycznej (maks.): 580 W,
 - Wymiary:
 - Średnica: 200 mm,
 - Wysokość: 360 mm,
 - Waga: 3.4 kg,
 - Pojemność: 4 litry,
 - Wydajność 4 litry w czasie 7 godzin,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny:
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

