



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Lampa utwardzająca Curing Light B-MAX (Produkt nowy)**

- Nowa,
- Produkcji włoskiej,
- B-Max to nowoczesne, zaawansowane technologicznie światło utwardzające, lekkie, łatwe w obsłudze, bezprzewodowe,
- B-Max wykorzystuje nową technologię LED, która zapewnia skoncentrowaną, niską emisję podczerwieni, wysoką emisję światła (widmo 450/480 nm),
- B-Max zapewnia emisję światła o mocy 1600 mW,
- B-Max zawiera bezprzewodową rękojeść z szerokim kolorowym wyświetlaczem, długotrwałą baterią litową, którą można łatwo wyjąć, panel kontrolny do ustawiania czasu, ustawienia programu, rozpoczęcia cyklu,
- B-Max ma 6 programów dzięki którym można wybierać z różną moc. B-Max ma kształtową podpórkę z wbudowaną ładowarką i wskaźnikiem LED,

### **Lista komponentów:**

- Rękojeść,
- Podstawa do ładowania baterii,
- Zasilacz,
- Bateria,
- Światłowód,
- Ekran ochronny,

### **Dane techniczne:**

- Wymiary rękojeści (LxWxH): 182 x 95 x 22 (mm),
- Wymiary stojaka (LxWxH): 170 x 180 x 145 (mm),
- Waga rękojeści: 170 gr,
- Waga stanowiska: 240 gr,
- Napięcie robocze: 6 V DC,
- Bateria: 3,7 V lit,
- Źródło światła: Dioda LED wysokiej mocy,
- Częstotliwość fal: 420 ÷ 490 (nm),
- Maksymalna moc: 1600 mW / cm<sup>2</sup> (+/- 10%),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

