



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Sterylicator powietrza STERILAIR PRO (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji włoskiej,
- Sterilair PRO to urządzenie do sterylizacji powietrza, eliminujące wszystkie mikroorganizmy, w tym zarodniki,
- Powietrze jest kierowane do komory sterylizacyjnej systemu, w której napromieniowanie całkowicie eliminuje obciążenie mikrobiologiczne w powietrzu,
- To urządzenie może działać nieprzerwanie nawet w obecności ludzi i zapewnia maksymalną ochronę operatora. Jest prosty, cichy i ergonomiczny. Tylko Tecno-Gaz oferuje program sterylizacji, który jest kompleksowy, wydajny, ergonomiczny i bezpieczny,
- Zalety zastosowania systemu dezynfekcji powietrza:
  - Ograniczenie ryzyka zanieczyszczenia operatora, zgodnie z wymogami Ustawy o bezpieczeństwie zdrowotnym,
  - Ograniczenie lub eliminacja kosztów i utrata zysków spowodowana długimi zwolnieniami chorobowymi,
  - Ograniczanie lub eliminowanie zagrożeń dla pacjentów,
  - Posiadanie czystego bakteriologicznie środowiska,
- Sterilair PRO jest niezbędnym urządzeniem o bardzo niskich kosztach, ale zapewniającym usługę o dużej użyteczności społecznej,
- Możliwość zamontowania urządzenia na stojaku (za dodatkową dopłatą),
- **Dane techniczne:**
  - Wymiary:
    - z uchwytem ściennym: 82 x 27 x 11 cm,
    - ze stojakiem: 107 x 33 x 28 cm,
  - Waga:
    - z uchwytem ściennym: 12,5 Kg,
    - ze stojakiem: 15 kg,
  - Zasilanie: 230 V 50 Hz,
  - Pobór mocy: 150 W,
  - Tryb pracy: ciągły,
  - Przepływ: 120 m<sup>3</sup>/h,
  - Poziom hałasu: 32 dB,
  - Lampy: n.4 UV-C tubes 25W G13T8 (7 W UVGI),
  - Długość fali: 253,7 nm,
  - Ultrafiolet: 69 μW/cm<sup>2</sup> at 1 m (per lamp),
  - Emisja zewnętrzna promieniowania UV-C: żaden,
  - Wyposażenie: Filtr pyłoszczelny, elektroniczny programator,
  - Reflektor: Aluminium,
  - Żywotność lampy: 9000 godzin (1 rok: 24 godziny x 365 dni),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

