



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Destylarka do wody YESON Steel (Produkt nowy)**

- Nowa,
- Destylarka wody o pojemności 4L z wnętrzem ze stali nierdzewnej,
- Wszystkie elementy obiegu wody (zbiornik, wnętrze głowicy, węzownica, obudowa filtra, zakrętka dzbanka) wykonano ze stali SU304, aby zaspokoić oczekiwania najbardziej wymagających klientów,
- Działanie oparte na chłodnicy z wymuszonym obiegiem powietrza,
- **Zastosowanie:**
  - Do wytwarzania wody destylowanej wyższej jakości niż demineralizowana chemicznie, w celu zapewnienia niezawodnego działania różnorodnych urządzeń,
  - Niezastąpiona w gabinetach stomatologicznych, laboratoriach, warsztatach samochodowych, restauracjach, hotelach, barach,
- **Otrzymana woda destylowana jest do:**
  - Autoklawów i unitów stomatologicznych,
  - Nawilżaczy powietrza,
  - Rozcieńczania alkoholi i innych płynów,
  - Uzupelniania płynów w akumulatorach kwasowych,
  - W ekspresach ciśnieniowych (przygotowanie gorących napojów),
- **Wyposażenie standardowe:**
  - Destylarka,
  - Zbiornik na wodę z łącznikiem i filtrem,
  - Przewód zasilający,
  - Proszek czyszczący,
  - Instrukcja obsługi w języku polskim,
- **Dane techniczne:**
  - Zasilanie 230V (220-240V),
  - Pobór mocy 750W,
  - Pojemność zbiornika na wodę 4 litry,
  - Wydajność - ok. 1 litr na godzinę,
  - Waga: 6 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

