



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Destylarka do wody YESON Steel (Produkt nowy)

- Nowa,
- Destylarka wody o pojemności 4L z wnętrzem ze stali nierdzewnej,
- Wszystkie elementy obiegu wody (zbiornik, wnętrze głowicy, węzownica, obudowa filtra, zakrętka dzbanka) wykonano ze stali SU304, aby zaspokoić oczekiwania najbardziej wymagających klientów,
- Działanie oparte na chłodnicy z wymuszonym obiegiem powietrza,
- **Zastosowanie:**
 - Do wytwarzania wody destylowanej wyższej jakości niż demineralizowana chemicznie, w celu zapewnienia niezawodnego działania różnorodnych urządzeń,
 - Niezastąpiona w gabinetach stomatologicznych, laboratoriach, warsztatach samochodowych, restauracjach, hotelach, barach,
- **Otrzymana woda destylowana jest do:**
 - Autoklawów i unitów stomatologicznych,
 - Nawilżaczy powietrza,
 - Rozcieńczania alkoholi i innych płynów,
 - Uzupełniania płynów w akumulatorach kwasowych,
 - W ekspresach ciśnieniowych (przygotowanie gorących napojów),
- **Wyposażenie standardowe:**
 - Destylarka,
 - Zbiornik na wodę z łącznikiem i filtrem,
 - Przewód zasilający,
 - Proszek czyszczący,
 - Instrukcja obsługi w języku polskim,
- **Dane techniczne:**
 - Zasilanie 230V (220-240V),
 - Pobór mocy 750W,
 - Pojemność zbiornika na wodę 4 litry,
 - Wydajność - ok. 1 litr na godzinę,
 - Waga: 6 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

