



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Myjka ultradźwiękowa Steel UC-5L (Produkt nowy)**

- Nowa,
- Model Steel UC-5L jest przeznaczony do ultradźwiękowego czyszczenia narzędzi, mechanizmów, wszelkich przedmiotów wymagających dokładnego oczyszczenia bez naruszania czyszczonej powierzchni,
- **Cechy i zalety myjki:**
  - Myjka ultradźwiękowa złożona jest z wanny stalowej, do której zamocowano przetworniki wprawiające urządzenie w drgania określonej częstotliwości 40kHz,
  - Drgania rozchodzą się w roztworze myjącym w formie fal ultradźwiękowych, wytwarzając tysiące drobnych pęcherzyków które uderzając o czyszczony przedmiot, usuwają wszelkie zanieczyszczenia,
  - Strefy podciśnienia i nadciśnienia oddziałując na powierzchnie, szczeliny i zagłębienia czyszczonych przedmiotów, prowadzą do szybkiego usunięcia zanieczyszczeń, i osiągnięcia znakomitego efektu czyszczenia,
  - Urządzenie wyposażono w grzałkę pozwalającą na podgrzanie płynu czyszczącego oraz wyłącznik czasowy umożliwiający wyłączenie urządzenia po zaprogramowanym czasie czyszczenia,
  - Myjka jest przeznaczona do ultradźwiękowego czyszczenia narzędzi, mechanizmów, wszelkich przedmiotów wymagających dokładnego oczyszczenia bez naruszania czyszczonej powierzchni,
  - Obudowa ze stali nierdzewnej,
- **Dane techniczne:**
  - Wymiary zbiornika: 240\*140\*150mm,
  - Pojemność całkowita: 5 litrów,
  - Napięcie zasilania 230 V, 50 Hz,
  - Częstotliwość ultradźwięków: 40 kHz,
  - Moc ultradźwięków: 120W,
  - Moc grzałki: 90W,
  - Zakres temperatur: 20~80°C,
  - Zakres ustawień czasu: 1-99 minut,
  - Waga: 5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

