



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Myjka ultradźwiękowa Steel UC-5L (Produkt nowy)

- Nowa,
- Model Steel UC-5L jest przeznaczony do ultradźwiękowego czyszczenia narzędzi, mechanizmów, wszelkich przedmiotów wymagających dokładnego oczyszczenia bez naruszania czyszczonej powierzchni,
- **Cechy i zalety myjki:**
 - Myjka ultradźwiękowa złożona jest z wanny stalowej, do której zamocowano przetworniki wprawiające urządzenie w drgania określonej częstotliwości 40kHz,
 - Drgania rozchodzą się w roztworze myjącym w formie fal ultradźwiękowych, wytwarzając tysiące drobnych pęcherzyków które uderzając o czyszczony przedmiot, usuwają wszelkie zanieczyszczenia,
 - Strefy podciśnienia i nadciśnienia oddziałując na powierzchnie, szczeliny i zagłębienia czyszczonych przedmiotów, prowadzą do szybkiego usunięcia zanieczyszczeń, i osiągnięcia znakomitego efektu czyszczenia,
 - Urządzenie wyposażono w grzałkę pozwalającą na podgrzanie płynu czyszczącego oraz wyłącznik czasowy umożliwiający wyłączenie urządzenia po zaprogramowanym czasie czyszczenia,
 - Myjka jest przeznaczona do ultradźwiękowego czyszczenia narzędzi, mechanizmów, wszelkich przedmiotów wymagających dokładnego oczyszczenia bez naruszania czyszczonej powierzchni,
 - Obudowa ze stali nierdzewnej,
- **Dane techniczne:**
 - Wymiary zbiornika: 240*140*150mm,
 - Pojemność całkowita: 5 litrów,
 - Napięcie zasilania 230 V, 50 Hz,
 - Częstotliwość ultradźwięków: 40 kHz,
 - Moc ultradźwięków: 120W,
 - Moc grzałki: 90W,
 - Zakres temperatur: 20~80°C,
 - Zakres ustawień czasu: 1-99 minut,
 - Waga: 5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

