



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Pompa żywienia dojelitowego Hawkmed HK-300 (Produkt nowy)

- Nowa,
- **Cechy i zalety pompy:**
 - Kompaktowa i lekka konstrukcja oszczędza miejsce i jest wygodna podczas przenoszenia pacjenta,
 - Funkcja blokady panelu pomaga zapobiegać nieautoryzowanym zmianom ustawień każdego instrumentu,
 - Duży i kolorowy wyświetlacz LCD,
 - Historia 2000 infuzji,
 - Interfejs RS232 (opcjonalnie),
 - Wyświetlanie w czasie rzeczywistym,
 - Regulowana głośność brzęczyka (3 poziomy),
- **Dane techniczne:**
 - Zakres natężenia przepływu: 1~400 ml/h,
 - Objętość do podania (VTBI): 0 ~ 9999 ml,
 - Zakres infuzji (Σ): 0 ~ 36000 ml,
 - Dokładność infuzji: $\pm 10\%$,
 - Odpowiednia torba na pokarm: Obsługuj różnorodne marki preparatów żywieniowych,
 - Prędkość przepływu bolusa: 400 ml/h,
 - Ciśnienie okluzji: 3 regulowane ustawienia ciśnienia okluzji: niski, średni i wysoki,
 - Alarmy: Alarmy wizualne i dźwiękowe: Otwarte drzwi, okluzja, zakończenie infuzji, pusty, funkcja przypomnienia o rozruchu, rozładowana bateria, rozładowany akumulator, awaria itp.
 - Zasilacz: AC:100~240V,50/60Hz DC:12V $\pm 1V$,
 - Bateria: Akumulator litowo-polimerowy, 7.4V, 1900mAh. Może działać przez ponad 6 godzin przy pełnym naładowaniu przy 25 ml / h,
 - Tryb działania: ciągły,
 - Wymiary: 145x100x120 mm (długość x szerokość x wysokość),
 - Waga: ≤ 1.4 kg,
 - Pobór energii: 25VA,
 - Klasyfikacja: Klasa I, typ CF,
 - Wodoszczelność -norma IPX3,
 - Warunki pracy: Temperatura: 5 ° ~ 40 °, wilgotność względna: 10 ~ 95%, ciśnienie atmosferyczne: 86 ~ 106 kPa,
 - Warunki transportu: Temperatura -20 ° ~ + 60 °, wilgotność względna: 10 ~ 95%, ciśnienie atmosferyczne: 50 ~ 106 kPa,
 - Warunki przechowywania: Temperatura -20 ° ~ + 45 °, wilgotność względna: 10 ~ 95%, ciśnienie atmosferyczne: 50 ~ 106 kPa,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

