



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Kamera Micfieye Mic-Fi (Produkt nowy)**

- Nowa,
- MICFIEYE to bardzo innowacyjna ręczna kolorowa cyfrowa kamera z bezprzewodową transmisją Wi-Fi.,
- Jest mała, łatwa w obsłudze, lekka i przenośna. Może być używana ze wszystkimi najpopularniejszymi smartfonami, tabletami, a nawet z komputerem,
- Korzystając z odpowiedniego oprogramowania i aplikacji, można robić zdjęcia i nagrywać filmy za pomocą komputera, smartfonów lub tabletów.
- **Cechy i zalety kamery:**
  - Mała, przenośna, lekka,
  - Łatwa w obsłudze,
  - Bezprzewodowa (Wi-Fi),
- **Pakiet zawiera:**
  - Kamera cyfrowa Wi-Fi Mic-Fi,
  - Zasilacz sieciowy USB,
  - Kabel USB,
  - Instrukcję obsługi w języku angielskim,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
  - Standardowy obiektyw 23 mm (MICFIEYE23),
  - Adapter mikroskopu 30 mm (MICFIEYE30),
  - Adapter mikroskopu 30,5 mm (MICFIEYE30,5),
  - Głowa kamery C-Mount F18 (MICFIEYEF18),
  - Głowa kamery C-Mount F15-25 (MICFIEYEF1525),
  - Adapter pierścieniowy 5 mm (MICFIEYERING),
- **Dane techniczne**
  - Typ kamery: Kolorowa kamera CMOS,
  - Czujnik: 1/4 "Imax CMOS
  - Resolution: 1.3M Pixel,
  - Jakość obrazu: HD,
  - Standard soczewki: Obiektyw CCTV z mocowaniem C-CS,
  - Funkcje optyczne:
    - Korekcja gamma: Auto,
    - Ekspozycja: Auto,
    - Balans bieli: Auto,
    - Czarny odnośnik: Auto,
    - Unikanie migotania: Auto,
    - Nasycenie kolorów: Auto,
  - Migawka przycisku: Tak dla trybu WiFi i USB,
  - Wymiary: 36 mm (średnica) x 75 mm (długość),
  - Waga: 88g,
  - Standard WiFi: IEEE 802.11 b/g/n,
  - Odległość transmisji WiFi: ≥5M,
  - Rozdzielczość wideo: 1.3MP: 320(H)x 240(V), 640(H)x 480(V), 1280(H)x1024(V),
  - Szybkość klatek: 15 klatek na sekundę (1280 x 1024), 30 klatek na sekundę (640 x 480) 320 x 240 pikseli,
  - Zakres częstotliwości: 2.400 ~ 2.4835GHz,
  - Li-ion Battery: Ciągły czas pracy - około 2,5 godziny,
  - Źródło prądu: DC5.0V / 1A Proszę używać TYLKO adapterów ściennych USB, które są certyfikowane zgodnie z przepisami CE i / lub FCC,
  - Źródło prądu: DC5.0V / 1A Proszę używać TYLKO adapterów ściennych USB, które są certyfikowane zgodnie z przepisami CE i / lub FCC,
  - PC interface: USB 2. 0,
  - Obsługa systemu operacyjnego: MAC / Windows,
  - MiniUSB Cable for recharging: 1.2m,
  - System operacyjny: Windows, OS X, iOS, Android (może być używany przez Wi-Fi lub USB),
  - Aplikacja do trybu Wi-Fi: WiFiMic-Fi:IOS/MAC/Android/Windows,
  - Oprogramowanie do trybu USB: USBMic-Fi--Windows/MAC,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

