



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kamera Micfিয়ে5m Mic-Fi (Produkt nowy)

- Nowa,
- MICFIEYE5M to bardzo innowacyjna ręczna kolorowa cyfrowa kamera z bezprzewodową transmisją Wi-Fi.,
- Jest mała, łatwa w obsłudze, lekka i przenośna. Może być używana ze wszystkimi najpopularniejszymi smartfonami, tabletami, a nawet z komputerem,
- Korzystając z odpowiedniego oprogramowania i aplikacji, można robić zdjęcia i nagrywać filmy za pomocą komputera, smartfonów lub tabletów.
- **Cechy i zalety kamery:**
 - Mała, przenośna, lekka,
 - Łatwa w obsłudze,
 - Bezprzewodowa (Wi-Fi),
- **Pakiet zawiera:**
 - Kamera cyfrowa Wi-Fi Mic-Fi,
 - Zasilacz sieciowy USB,
 - Kabel USB,
 - Instrukcję obsługi w języku angielskim,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
 - Standardowy obiektyw 23 mm (MICFIEYE23),
 - Adapter mikroskopu 30 mm (MICFIEYE30),
 - Adapter mikroskopu 30,5 mm (MICFIEYE30,5),
 - Głowa kamery C-Mount F18 (MICFIEYEF18),
 - Głowa kamery C-Mount F15-25 (MICFIEYEF1525),
 - Adapter pierścieniowy 5 mm (MICFIEYERING),
- **Dane techniczne**
 - Typ kamery: Kolorowa kamera CMOS,
 - Czujnik: 1 / 2,5 "Imax CMOS,
 - Jakość obrazu: HD,
 - Resolution: 5M Pixel
 - Standard soczewki: Obiektyw CCTV z mocowaniem C-CS,
 - Funkcje optyczne:
 - Korekcja gamma: Auto,
 - Ekspozycja: Auto,
 - Balans bieli: Auto,
 - Czarny odnośnik: Auto,
 - Unikanie migotania: Auto,
 - Nasycenie kolorów: Auto,
 - Migawka przycisku: Tak dla trybu WiFi i USB,
 - Standard WiFi: IEEE 802.11 b/g/n,
 - Odległość transmisji WiFi: $\geq 5M$,
 - Rozdzielczość wideo: 1.3MP: 320(H)x 240(V), 640(H)x 480(V), 1280(H)x1024(V),
 - Zakres częstotliwości: 2.400 ~ 2.4835GHz,
 - Li-ion Battery: Ciągły czas pracy - około 2,5 godziny,
 - Źródło prądu: DC5.0V / 1A Proszę używać TYLKO adapterów ściennych USB, które są certyfikowane zgodnie z przepisami CE i / lub FCC,
 - Wymiary: 36 mm (średnica) x 75 mm (długość),
 - PC interface: USB 2. 0,
 - Obsługa systemu operacyjnego: MAC / Windows,
 - MiniUSB Cable for recharging: 1.2m,
 - System operacyjny: Windows, OS X, iOS, Android (może być używany przez Wi-Fi lub USB),
 - Aplikacja do trybu Wi-Fi: WiFiMic-Fi:IOS/MAC/Android/Windows,
 - Oprogramowanie do trybu USB: USBMic-Fi--Windows/MAC,
 - Funkcje oprogramowania:
 - WiFiMic-Fi: migawka, nagrywanie wideo, kalibracja i pomiar,
 - USBMic-Fi: migawka, nagrywanie wideo, brak czasu na zdjęcie, Kalibracja i pomiar,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

