



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Lampa operacyjna LED EMALED 300 D (Sufitowa) (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji niemieckiej,
- Lampa do montażu sufitowego,
- Lampa EMALED 300 została opracowana do małych zabiegów chirurgicznych i gabinetów zabiegowych,
- Dzięki swoim wymiarom, elastyczności oraz możliwości instalacji na suficie doskonale sprawdza się w tych warunkach,
- W czaszy umieszczono 42 diody LED, które wytwarzają maksymalne natężenie światła na poziomie 100,000lx co daje średnicę pola świetlnego 15cm i pozwala na bezcieniowe wykonywanie zabiegów,
- Sterowanie oświetleniem odbywa się za pomocą panelu na czaszy lampy. wytwarzane światło zbliżone jest do spektrum słonecznego ok. 4500 K,
- Wskaźnik odwzorowania barw 96 Ra, bez ogrzewania pola operacyjnego światłem podczerwonym oraz ultrafioletowym daje bardziej kontrastowy i szczegółowy obraz,
- Prosty montaż lampy wraz z łatwością manewrowania czaszą jak i ramieniem umożliwia komfortową pracę,
- Lampa pracuje bardzo ekonomicznie ze względu na długą żywotność diód LED (50,000h) oraz niskie zużycie energii,
- Dane techniczne:
  - Średnica czaszy 44cm,
  - Maksymalne natężenie światła 100 000 lx,
  - Temperatura barwowa 4 500 K,
  - Współczynnik odwzorowania barw 96 Ra,
  - Natężenie światła regulowane w zakresie od 10% do 100%,
  - Napięcie wejściowe 230V/24V,
  - Napięcie robocze 24V DC,
  - Zmienna ogniskowa,
  - 42 diody Led,
  - Waga głowicy lampy 4 kg,
  - Waga całkowita systemu około 30 kg,
  - Moc głowicy lampy 24 VA,
  - Trwałość diod Led 50 000 h,
  - Dystans operacyjny 70 - 140 cm,
  - Częstotliwość 50 - 60 Hz,
  - Średnica pola świetlnego 15 - 30 cm,
  - Regulacja wysokości 1.500 mm,
- W zestawie zasilacz oraz zestaw do montażu sufitowego,
- Rura zawieszenia 680 mm (możliwość zamówienia tego modelu z rurą zawieszenia 1500 mm za dodatkową opłatą),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

