



## Lampa operacyjna LED EMALED 300 F PLUS Mobilna (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji niemieckiej,
- Lampa mobilna (podstawa jezdna z zasilaczem bez baterii),
- Mobilna lampa EMALED 300 F Mobil została opracowana jako tańsza alternatywa zestawu EMALED 300 Mobile,
- Nowa obrotowa podstawa oraz brak dodatkowej baterii sprawia iż lampa jest bardziej kompaktowa i mobilna,
- W czaszy umieszczono 42 diody LED, które wytwarzają maksymalne natężenie światła na poziomie 160,000lx co daje średnice pola świetlnego 15cm i pozwala na bezcieniowe wykonywanie zabiegów,
- Sterowanie oświetleniem odbywa się za pomocą panelu na czaszy lampy. wytwarzane światło zbliżone jest do spektrum słonecznego ok. 4500 K,
- Wskaźnik odwzorowania barw 96 Ra, bez ogrzewania pola operacyjnego światłem podczerwonym oraz ultrafioletowym daje bardziej kontrastowy i szczegółowy obraz,
- Lampa pracuje bardzo ekonomicznie ze względu na długą żywotność diód LED (50,000h) oraz niskie zużycie energii,
- Dane techniczne:
  - Średnica czaszy 44cm,
  - Maksymalne natężenie światła 160 000 lx,
  - Temperatura barwowa 4 500 K,
  - Współczynnik odwzorowania barw 96 Ra,
  - Natężenie światła regulowane w zakresie od 10% do 100%,
  - Napięcie wejściowe 230V/24V,
  - Napięcie robocze 24V DC,
  - Zmienna ogniskowa,
  - 42 diody Led,
  - Waga głowicy lampy 4 kg,
  - Waga kompletnego systemu 30 kg,
  - Moc głowicy lampy 24 VA,
  - Trwałość diod Led 50 000 h,
  - Dystans operacyjny 70 - 140 cm,
  - Częstotliwość 50 - 60 Hz,
  - Średnica pola świetlnego 15 - 30 cm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

