



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



POMPA SSĄCA DO EKOM 2.1-10 (stacjonarny ssak w skrzynce) (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji słowackiej,
- Ssak w obudowie wyciszającej wielkości DK50.10S,
- Ssak standardowo wyposażony jest w moduł sterujący, który uruchamia urządzenie po przepływie sygnału 24V AC/DC z unitu. Skrzynka skutecznie zmniejsza głośność pracy ssaka.

Dane techniczne:

- Napięcie znamionowe/ częstotliwość:
 - 230 V/ 50 (60) Hz
 - 110V/ 60 Hz
 - Maks. Prąd: 3,3 (3,7) A / 7,2 A
 - Maksymalny przepływ: 1100 lit.min- 1
 - Maksymalne podciśnienie: 12 kPa
 - Napięcie sterujące: 24V/ 0.1A DC / AC
 - Tryb eksploatacji: S1-100%
 - Głośność bez skrzynki: ≤58 dB [A]
 - Głośność ze skrzynką : ≤46 dB [A]
 - Masa bez skrzynki: 15 kg
 - Masa ze skrzynką: 29 kg
 - Wymiary bez skrzynki (sz x g x w): 330x430x350
 - Wymiary ze skrzynką (sz x g x w)* 420x525x620
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
 - Gwarancja 12 miesięcy,
 - Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka

