



## Video-procesor obrazu ze źródłem światła PENTAX EPK-700 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny idealny,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 180 W,
- Żarówka metalohalogenkowa 100W typu: MSCR 70-50E,
- Regulacja nasycenia kolorów: czerwony i niebieski,
- Wybór regulacji jasności: automatyczna lub ręczna,
- Wbudowana pompka powietrza,
- Posiada funkcje „freeze”,
- Wymiary urządzenia: 40 x 41 x 16,5 cm,
- W zestawie klawiatura PENTAX:
  - Foliowany panel sterowania,
  - Wyposażona w chowane stópki,
  - Wymiary: 46 x 19,5 x 3 cm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

### **ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA**

