



## Źródło światła SOLOS ELS-2 (Rekondycjonowany (używany))

- Używane, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji amerykańskiej,
- Przystosowane do endoskopów sztywnych,
- Światło ksenonowe,
- Zasilanie 230 V,
- Częstotliwość 50-60 Hz,
- Żarówka ksenonowa 175 W,
- Wyświetlacz cyfrowy,
- Posiada funkcje:
  - Płynna regulacja natężenia światła,
  - Manual/auto,
  - 75 Ω,
  - Video In/Out,
- Wyposażone w uchwyty do przenoszenia,
- Gabaryty: 41 x 41x 20 cm.
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

