



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Źródło światła ZTM AS-150 (Rekondycjonowany (używany))

- Używane, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50-60 Hz,
- Moc: 1.6 A,
- Przystosowane do endoskopów sztywnych,
- Światło halogenowe,
- Żarówka halogenowa 15V 150W,
- Płynna regulacja natężenia światła,,
- Posiada 1 gniazdo na światłowód,
- Uchwyt do przemieszczania,
- **W zestawie:**
 - Światłowód długość 180 cm,
- Gabaryty: 32, x 27 x 14 cm,
- Kat 02,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

