



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Automat szlifierski i-Tronics 5100 Automatyczny skanocentroskop T84 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji francuskiej,
- **Funkcje automatu:**
 - obróbka każdego dostępnego materiału,
 - obróbka fasety oraz "na płasko",
 - polerowanie,
 - rowkowanie,
 - załamywanie krawędzi,
 - tryb ręczny położenia fasety oraz rowka, wraz ze zmianą jego głębokości i szerokości,
 - OPCJA TEAM VIEW,
- **Funkcje skanocentroskopu:**
 - Skanowanie mechaniczne ramek pełnych i demolensów,
 - Skanowanie optyczne demolensów (fotografowanie soczewek),
 - W pełni automatyczne blokowanie soczewek bez konieczności zaznaczania środka optycznego,
 - Automatyczny tryb soczewek jednoogniskowych, dwuogniskowych i progresów,
 - Zaawansowana funkcja edycji kształtu,
 - OPCJA TEAM VIEW,
- **Parametry techniczne automatu:**
 - Ekran: 8,4", dotykowy
 - Średnice: szerokość 575 mm, głębokość 440 mm, wysokość 620 mm,
 - Waga: 57 kg,
 - Zużycie mocy: 1350 W,
 - Napięcie: 230-115 V ~ 50/60 Hz,
- **Parametry techniczne skanocentroskopu:**
 - Ekran: 8,4", dotykowy
 - Średnice: szerokość 325 mm, głębokość 550 mm, wysokość 615 mm,
 - Waga: 22 kg,
 - Zużycie mocy: 250 W,
 - Napięcie: 230-115 V ~ 50/60 Hz,
- Montaż, szkolenie w cenie,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja francuskiego producenta - 1 rok,
- Możliwość finansowania: Raty, Leasing, Pożyczka

