



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Automat szlifierski i-Tronics 5200 Automatyczny skanocentroskop T84 (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji francuskiej,
- **Funkcje automatu:**
  - Obróbka każdego dostępnego materiału ,
  - Obróbka fasety oraz "na płasko",
  - Polerowanie,
  - Rowkowanie,
  - Załamywanie krawędzi,
  - Wiercenie,
  - Tryb ręczny położenia fasety oraz rowka, wraz ze zmianą jego głębokości i szerokości,
  - OPCJA TEAM VIEW,
- **Funkcje skanocentroskopu:**
  - Skanowanie mechaniczne ramek pełnych i demolensów,
  - Skanowanie optyczne demolensów ( fotografowanie soczewek ),
  - W pełni automatyczne blokowanie soczewek bez konieczności zaznaczenia środka optycznego,
  - Automatyczny tryb soczewek jednoogniskowych, dwuogniskowych i progresów,
  - Zaawansowana funkcja edycji kształtu,
  - OPCJA TEAM VIEW,
- **Parametry techniczne automatu:**
  - Ekran: 8,4", dotykowy
  - Średnice: szerokość 575 mm, głębokość 440 mm, wysokość 620 mm,
  - Waga: 57 kg,
  - Zużycie mocy: 1350 W,
  - Napięcie: 230-115 V ~ 50/60 Hz,
- **Parametry techniczne skanocentroskopu:**
  - Ekran: 8,4", dotykowy
  - Średnice: szerokość 325 mm, głębokość 550 mm, wysokość 615 mm,
  - Waga: 22 kg,
  - Zużycie mocy: 250 W,
  - Napięcie: 230-115 V ~ 50/60 Hz,
- Montaż, szkolenie w cenie,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja francuskiego producenta - 1 rok,
- Możliwość finansowania: Raty, Leasing, Pożyczka

