



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Videoprinter MITSUBISHI CP700E (Rekondycjonowany (używany))**

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Kolorowy wydruk,
- Drukarka znajduje zastosowanie w mikroskopii, medycznych technikach diagnostycznych, studiach reklamowych, fotografii profesjonalnej, a także systemach do natychmiastowego przygotowywania dokumentów, np. paszportów,
- Urządzenie wykorzystuje specjalny papier w postaci rolek umożliwiającymi ciągły wydruk 100 - 200 fotografii,
- Progresywne drukowanie w 3 kolorach (żółty, purpurowy i cyjan),
- Jakość wydruku - rozdzielczość punktów maks.: 1216 x 600 pikseli,
- **Rodzaje papieru:**
  - Specjalny papier rolkowy w rozmiarze L 162 x 110 mm:
    - Obszar drukowania:
      - Tryb panoramiczny: 130 x 98 mm,
      - Tryb środkowy: 123 x 92 mm,
      - Tryb wąski: 120 x 90 mm,
  - Specjalny papier rolkowy w rozmiarze S 110 x 107 mm:
    - Obszar drukowania:
      - Tryb szerokokątny: 100 x 75 mm,
      - Tryb środkowy: 94 x 70 mm,
      - Tryb wąski: 92 x 69 mm,
- **Złącza wejściowe:**
  - RGB analogowy (4 złącza typu BNC),
  - Kompozytowe wideo (1 złącze typu BNC),
  - S-VIDEO (1 terminal S-VIDEO),
- **Złącza wyjściowe:**
  - RGB analogowe (4 złącza typu BNC),
  - Kompozytowe wideo (1 złącze typu BNC),
  - S-VIDEO (1 terminal S-VIDEO),
- **Złącza wejścia/wyjścia:**
  - Interfejs RS-232C (D-SUB 25-pinowy),
  - Zdalny terminal (Mini DIN 8 pin / Stereo jack),
- **W zestawie:**
  - Pilot przewodowy zdalnego sterowania,
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim,
  - Przewód zasilający,
- Wymiary: 40 x 28 x 15 cm,
- Waga: 15 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka

