



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Zgrzewarka LEF - LABO ELECTROFRANCE TS47TUSB (Rekondycjonowany (używany))**

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji francuskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Pobór mocy: 500 W,
- Bardzo szybkie zgrzewanie,
- Oprogramowanie do edycji kodów kreskowych,
- Drukarka z wysoką jakością wydruku 1 linii,
- Szerokość zgrzewu: 15 mm,
- Prędkość zgrzewania: 10 m/min,
- Ustawianie temperatury w zakresie: 20 - 230°C z dokładnością 1%,
- Kolorowy ekran dotykowy,
- Intuicyjne menu wielofunkcyjne,
- Licznik zgrzewów z resetem,
- Prowadnica papieru - regulowana głębokość w zakresie: 0 - 30 mm (od krawędzi torby),
- Automatyczny start, gdy tylko zostanie osiągnięta ustawiona temperatura,
- Wykonana ze stali nierdzewnej,
- Wyjście USB,
- **W zestawie:**
  - Czytnik kodów kreskowych,
  - Pamięć USB z oprogramowaniem,
  - Transporter rolkowy,
- Wymiary zgrzewarki: 550 x 260 x 180 mm,
- Wymiary transportera rolkowego: 800 x 300 x 60 mm,
- Waga zgrzewarki: 12 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

