



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lampa bakteriobójcza dwufunkcyjna UV-C STERILON FLOW 72W (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji polskiej,
- Lampy UV-C Sterilon FLOW 72W wykorzystując światło ultrafioletowe (UVC), są jednym z najskuteczniejszych urządzeń zdolnym usunąć z powierzchni i powietrza wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczyć DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmów, które zostaną poddane naświetleniu,
- Dostępne są w dwóch wersjach: jako jednofunkcyjne, przepływowej – do dezynfekcji powietrza oraz jako dwufunkcyjne - które po otwarciu dodatkowo mogą być wykorzystywane do bezpośredniej dezynfekcji powierzchni,
- Lampy wykorzystujące przepływową metodę dezynfekcji są niezastąpione w pomieszczeniach, gdzie trzeba bezpiecznie i skutecznie oczyścić powietrze w obecności ludzi,
- Osłonięte światło UVC nie wydostaje się na zewnątrz lampy.
- Dzięki wymuszonej cyrkulacji, powietrze przechodzi przez wnętrze lampy, gdzie zostaje naświetlone i oczyszczone, a następnie wyparte na zewnątrz. Wystarczy postawić lampę w dogodnym miejscu.
- Dwufunkcyjność lampy UV-C STERILON FLOW pozwala na jej otwarcie i wykorzystanie również do bezpośredniej dezynfekcji powierzchni. Wystarczy skierować lampę UV bezpośrednio na powierzchnię przez określony czas, aby skutecznie zabijać drobnoustroje. Należy jednak pamiętać, że światło UVC nie pozostaje bez szkodliwego wpływu na skórę czy oczy człowieka oraz że wykorzystując lampę w tej formie konieczne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa dotyczących dezynfekcji bezpośredniej tzn. nie znajdować się w zasięgu strumienia świetlnego,
- Polecane do wykorzystania w obiektach usługowych (salony fryzjerskie, kosmetyczne, manicure), placówkach służby zdrowia, jednostkach administracji publicznej i edukacji, a także do zastosowań prywatnych we własnym domu,
- **Cechy i zalety lampy UV-C STERILON FLOW 72W:**
 - Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza,
 - Funkcja jednokierunkowej bezpośredniej dezynfekcji powierzchni,
 - Rodzaj światła: ultrafioletowe UV-C,
 - Filtr przeciwkurzowy,
 - Miejsce na filtr HEPA,
 - Kolor obudowy: biały,
 - Kolor frontu: srebrny ocynkowany,
 - Przepływ powietrza: 110 m³/h,
 - Żywotność: 9000h,
 - Napięcie zasilające: 220-240V,
 - Stopień szczelności: IP20,
 - Przewód zasilający 2m,
 - Waga 6,6 kg,
 - Włącznik ON-OFF,
 - Dodatkowe akcesoria: kółka, filtr HEPA, czujnik włączający lampę po wykryciu obecności (dezynfekcja przepływowa), timer uruchamiający lampę na określony czas z dodatkowym czujnikiem bezpieczeństwa, licznik czasu pracy
 - Wymiary (A/B/C) [mm]: 160x160x724,
- Gwarancja 12 miesięcy,

